



Clichet de precizie „Zyklop Metal” reversibil, 1/4 inch cu extractor



Date comandă

Numărul de comandă	632295
GTIN	4013288174024
Clasa articolului	63F

Descriere

Execuție:

Alegerea materialului și forjarea specială garantează funcționare optimă și durabilitate îndelungată.

Cu pârghie de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga.

Cu extractor.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Material:

Oțel crom-molibden, cromat mat.

Adaptat pentru :

Chei tubulare acționate manual.

Pătrat de antrenare: 1/4 inch

Număr de dinți: 72

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	8004 A
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Lungimea totală	141 mm
Număr de dinți	72
Unghi de lucru	5 grad
Material	Oțel crom-molibden
Suprafață	mat cromat

Tip produs

Clichet