

**Bit bi-hexagonal, 1/4 inch, Deschiderea cheii: 13mm****Date comandă**

Numărul de comandă	630950 13
GTIN	4018754000388
Clasa articolului	63A

Descriere**Execuție:**

Forjată din oțel de înaltă calitate, teșită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor șuruburilor. Locaș pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.

Granulație optimă prin forjare optimă. Deschideri ale cheii cu toleranță mică. Fără alunecare pe colțurile șuruburilor, capetele șuruburilor și ale piulițelor sunt protejate. Călite în baia de ulei fără tensionare și deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margine rotunjită cu profil **AS-Drive**.

Standard:**DIN 3124****Material:**

Oțel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.

Notă:

ATENȚIE!

Există, de asemenea, o alternativă de la GARANT pentru acest produs!

Număr recomandat de produs: 630929

Descriere tehnică

Deschiderea cheii	13 mm
Lungime	23 mm
Ø pe partea de antrenare	17,8 mm
Pătrat de antrenare	1/4 inch

Profil de antrenare

Cheie tubulară bi-hexagonală

Tip produs

Bit de cheie tubulară