

**Garant****Bit hexagonal, 1/4 inch Surface Drive, Deschiderea cheii: 4mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 631225 4      |
| GTIN               | 4045197496935 |
| Clasa articolului  | 61A           |

**Descriere****Execuție:**

Forjată din oțel de înaltă calitate, teșită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor șuruburilor. Locaș pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.

Deschiderea cheii Surface Drive permite un ajustaj mai fix și o forță mai mare de acțiune.

Presiunea acționează direct pe suprafețele piulițelor și șuruburilor, muchiile sensibile sunt menajate. Și dimensiunile intermediare de ex. în inch (A/F, BSF, BSW) și șuruburile uzate pot fi strânse sau desfăcute cu Surface Drive. Piese cu gaură.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Descriere tehnică**

|   |              |
|---|--------------|
| Ø pe partea de antrenare                      | 6,8 mm       |
| Recomandat pentru inch (dimensiuni americane) | 5/32 inch    |
| Deschiderea cheii                             | 4 mm         |
| Lungime                                       | 24,8 mm      |
| Pătrat de antrenare                           | 1/4 inch     |
| Profil de cheie tubulară hexagonală           | Surfacedrive |
| Standard                                      | DIN 3124     |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Profil de antrenare | Cheie tubulară<br>hexagonală Surfacedrive |
| Material            | Oțel crom-vanadiu                         |
| Suprafață           | cromat                                    |
| Cu profil AS-Drive  | nu  |
| Tip produs          | Bit de cheie tubulară                     |