

**HOLEX****Bară pe dreapta conform DIN 4973 (ISO 8), M20, Pătrat coadă: 10mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 296330 10     |
| GTIN               | 4045197884770 |
| Clasa articolului  | 22E           |

**Descriere****Execuție:**

Echipat cu plăcuțe din carbură ascuțite cu diamant.

**Aplicație:**

P20 / K25 pentru prelucrarea oțelului și fontei.

M20 pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile.

**Atenție:**

În cazul aşchierii de degroşare și al aşchierii întrerupte, tăișul trebuie ascuțit cu un ascuțitor manual din carbură de bor (Cod 558812).

**Descriere tehnică**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Pătrat coadă            | 10 mm                 |
| Pentru găuri cu Ø de la | 18 mm                 |
| Lungimea totală         | 150 mm                |
| Materialul sculei       | M20                   |
| Tip produs              | Cuțit pentru strunjit |