

HOLEX**Cuțit de strunjit pe interior pe dreapta conform DIN 4974 (ISO 9), M20, Pătrat coadă: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	296430 10
GTIN	4045197884824
Clasa articolului	22E

Descriere**Execuție:**

Echipat cu plăcuțe din carbură ascuțite cu diamant.

Aplicație:

P20 / K25 pentru prelucrarea oțelului și fontei.

M20 pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile.

Atenție:

În cazul așchierii de degroșare și al așchierii întrerupte, tăișul trebuie ascuțit cu un ascuțitor manual din carbură de bor (Cod 558812).

Descriere tehnică

Pătrat coadă	10 mm
Pentru găuri cu Ø de la	18 mm
Lungimea totală	150 mm
Materialul sculei	M20
Tip produs	Cuțit pentru strunjit