

**HOLEX****Cuțit de strunjit cu tăiș frontal pe dreapta conform DIN 4977 (ISO 5), M20,  
Pătrat coadă: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	296715 10
GTIN	4045197884961
Clasa articolului	22E

**Descriere****Execuție:**

Echipat cu plăcuțe din carbură ascuțite cu diamant.

**Aplicație:**

P20 / K25 pentru prelucrarea oțelului și fontei.

M20 pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile.

**Atenție:**

În cazul așchierii de degroșare și al așchierii întrerupte, tăișul trebuie ascuțit cu un ascuțitor manual din carbură de bor (Cod 558812).

**Descriere tehnică**

Pătrat coadă	10 mm
Lungimea totală	90 mm
Materialul sculei	M20
Tip produs	Cuțit pentru strunjit