

FLUKE.

**Dispozitiv de verificare a tensiunii și ohnmetru de control, Tip: T130****Date comandă**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Numărul de comandă | 473090 T130  |
| GTIN               | 095969610506 |
| Clasa articolului  | 47H          |

**Descriere****Execuție:**

Dispozitiv de verificare a tensiunii cu doi poli cu operare ergonomică cu o singură mână pentru prize. Afișarea valorii măsurate cu iluminare a fundalului. Indicator de baterie - în cazul în care bateria se descarcă se afișează în continuare tensiunea măsurată. Vârfuri de verificare culisante cu senzori de uzură. **Model VDE**

**Funcționare:**

IP64: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Aplicație:**

Pentru verificarea profesională, în mai multe trepte a tensiunii, a polarității și a continuității circuitelor.

**Standard:**

**HSE GS 38 (Messspitzen); IEC EN 61243-3.**

**Descriere tehnică**

|  |           |
|--|-----------|
| Comutator de siguranță FI/RCD curent de verificare | da        |
| Afișaj   | LED / LCD |

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Interval de afișare CA                     | 6 - 690 V                            |
| Interval de afișare CC                     | 6 - 690 V                            |
| Verificarea fazelor                        | 100V – 690V                          |
| Calibrarea                                 | I1                                   |
| Iluminare a punctelor de măsurare          | da                                   |
| Verificarea sensului de rotație a câmpului | da                                   |
| Verificarea polarității                    | da                                   |
| Verificare a continuității circuitelor     | optic / acustic                      |
| Categorie de supratensiune                 | CAT III 690 V                        |
| Categorie de supratensiune                 | CAT IV 600 V                         |
| Clasă de protecție IP                      | IP 64                                |
| Măsurarea frecvenței                       | 40 - 400 Hz                          |
| Funcție de lanternă de buzunar             | da                                   |
| Număr de baterii incluse                   | 2                                    |
| Cod produs baterii/acumulatoare conținute  | 081551 LR3                           |
| Alimentare cu energie                      | Cu baterii                           |
| Tip produs                                 | Dispozitiv de verificare a tensiunii |

## Servicii

|  |          |
|--|----------|
| Calibrare Dispozitiv de verificare a tensiunii Tip S       | 027120 S |
| Calibrare DAkkS Dispozitiv de verificare a tensiunii Tip S | 027160 S |

## Accesorii

|  |            |
|--|------------|
| Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3 | 081561 LR3 |
|--|------------|