

HOLEX**Cuțit de strung de filetat la interior pe dreapta conform DIN 283 (ISO 13), M20, Pătrat coadă: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	297185 16
GTIN	4045197885739
Clasa articolului	22E

Descriere**Execuție:**

Echipat cu plăcuțe din carbură ascuțite cu diamant.

Aplicație:

P20 / K25 pentru prelucrarea oțelului și fontei.

M20 pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile.

Atenție:

În cazul aşchierii de degroşare și al aşchierii întrerupte, tăișul trebuie ascuțit cu un ascuțitor manual din carbură de bor (Cod 558812).

Descriere tehnică

Pentru găuri cu Ø de la	36 mm
Pătrat coadă	16 mm
Lungimea totală	180 mm
Materialul sculei	M20
Tip produs	Cuțit pentru strunjit