

HOLEX**Cuțit de strung de filetat pe dreapta conform DIN 282 (ISO 12), M20, Pătrat coadă: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	297165 16
GTIN	4045197885678
Clasa articolului	22E

Descriere**Execuție:**

Echipat cu plăcuțe din carbură ascuțite cu diamant.

Aplicație:

P20 / K25 pentru prelucrarea oțelului și fontei.

M20 pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile.

Atenție:

În cazul aşchierii de degroşare și al aşchierii întrerupte, tășul trebuie ascuțit cu un ascuțitor manual din carbură de bor (Cod 558812).

Descriere tehnică

Pătrat coadă	16 mm
Lungimea totală	125 mm
Materialul sculei	M20
Tip produs	Cuțit pentru strunjit