

bimos

Scaun rotativ pentru birou, spumă PU, cu glisor, de joasă înălțime, Culoare: BLACK**Date comandă**

Numărul de comandă	965300 BLACK
GTIN	4016849625102
Clasa articolului	96B

Descriere**Execuție:**

Scaun și spătar din spumă poliuretanică moale. Ușor de îngrijit, lavabil, robust și rezistent la acizi ușori și baze, precum și la acțiunea forțelor mecanice.

Tapițerie ergonomică, confortabilă cu suport lombar și mânere practice de împingere.

Standard:**DIN 68877****Descriere tehnică**

Adâncimea scaunului	470 mm
Pereche de brațe adaptabile	da
Egalizarea înălțimii Tip	Manetă pentru reglare pe înălțime
Materialul suprafeței de așezare	Spumă PU
Înălțimea spătarului	580 mm
Execuția piciorului în stea	Glisor

Culoarea materialului scaunului	negru
Execuția cadrului	Picior în formă de stea cu 5 brațe
Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc cu gaz comprimat
Reglare continuă pe înălțime	da
Greutate	14 kg
Materialul piciorului în stea	Oțel
Materialul spătarului	Spumă PU
Lățimea scaunului	460 mm
Serie	Work-Tec
Execuție	fără role
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	450 - 630 mm
Tip produs	Scaun rotativ pentru birou

Accesorii

Dispozitiv de alunecare pe podea(1 set = 5 buc.)	963188
--	--------