

bimos

**Scaun rotativ pentru birou, spumă PU, cu glisor și inel pentru picior, înalt,  
Culoare: BLACK****Date comandă**

Numărul de comandă	965302 BLACK
GTIN	4016849625539
Clasa articolului	96B

**Descriere****Execuție:**

Scaun și spătar din spumă poliuretanică moale. Ușor de îngrijit, lavabil, robust și rezistent la acizi ușori și baze, precum și la acțiunea forțelor mecanice.

Tapițerie ergonomică, confortabilă cu suport lombar și mânere practice de împingere.

**Standard:****DIN 68877****Descriere tehnică**

Pereche de brațe adaptabile	da
Materialul spătarului	Spumă PU
Lățimea scaunului	460 mm
Egalizarea înălțimii Tip	Manetă pentru reglare pe înălțime
Execuția piciorului în stea	Glisor cu inel de picior
Reglare continuă pe înălțime	da

Înălțimea spătarului	580 mm
Materialul piciorului în stea	Oțel
Adâncimea scaunului	470 mm
Culoarea materialului scaunului	negru
Execuția cadrului	Picior în formă de stea cu 5 brațe
Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc cu gaz comprimat
Greutate	16 kg
Materialul suprafeței de așezare	Spumă PU
Serie	Work-Tec
Execuție	taburet înalt
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	590 - 860 mm
Tip produs	Scaun rotativ pentru birou

## Accesorii

Dispozitiv de alunecare pe podea(1 set = 5 buc.)	963188
--	--------