

bimos

Scaun rotativ de birou, piele sintetică, cu glisor, de joasă înălțime, Culoare: BLACK**Date comandă**

Numărul de comandă	965306 BLACK
GTIN	4016849624440
Clasa articolului	96B

Descriere**Execuție:**

Șezut și spătar acoperite cu piele sintetică, confortabile și moi. Lavabile și ușor de întreținut. Capitonare confortabilă ergonomică cu suport lombar și mânere practice de împingere.

Standard:**DIN 68877****Descriere tehnică**

Materialul suprafeței de așezare	Piele sintetică
Culoarea materialului scaunului	negru
Adâncimea scaunului	470 mm
Egalizarea înălțimii Tip	Manetă pentru reglare pe înălțime
Pereche de brațe adaptabile	da
Materialul piciorului în stea	Oțel

Înălțimea spătarului	580 mm
Greutate	13,5 kg
Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc cu gaz comprimat
Lățimea scaunului	460 mm
Execuția piciorului în stea	Glisor
Execuția cadrului	Picior în formă de stea cu 5 brațe
Serie	Work-Tec
Execuție	fără role
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	450 - 630 mm
Tip produs	Scaun rotativ pentru birou

Accesorii

Dispozitiv de alunecare pe podea(1 set = 5 buc.)	963188
--	--------