

Garant**ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior, Tip: 25M10****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 360025 25M10 |
| GTIN | 4045197885333 |
| Clasa articolului | 310 |

Descriere**Execuție:**

Cu filet interior, inclusiv știft filetat recomandat. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără re poziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.

Descriere tehnică

| | |
|--|--------|
| Ø de centrare D | 25 mm |
| Filet M ₂ exterior | M12 |
| Filet M ₁ exterior | M10 |
| Recomandat pentru Ø capului de strângere | 120 mm |

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Serie | ZeroClamp |
| Toleranță Ø exterior | h6 |
| Tip produs | Bolțuri de pretensionare |