

bimos

Scaun rotativ de birou, Supertec, cu glisor, de joasă înălțime, Culoare: BLACK**Date comandă**

Numărul de comandă	965327 BLACK
GTIN	4016849625072
Clasa articolului	96B

Descriere**Execuție:**

Supertec este confortabil, moale, lasă aerul să circule, precum și extrem de rezistent, ușor de curățat și rezistent la alunecare. Datorită microblindajului îmbină avantajele materialului textil și a spumei poliuretanică.

Capitonare confortabilă ergonomică cu suport lombar și mânere practice de împingere.

Standard:**DIN 68877****Descriere tehnică**

Adâncimea scaunului	470 mm
Lățimea scaunului	460 mm
Înălțimea spătarului	580 mm
Execuția cadrului	Picior în formă de stea cu 5 brațe
Culoarea materialului scaunului	negru
Materialul piciorului în stea	Oțel

Execuția piciorului în stea	Glisor
Greutate	13,5 kg
Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc cu gaz comprimat
Pereche de brațe adaptabile	da
Egalizarea înălțimii Tip	Manetă pentru reglare pe înălțime
Execuție	fără role
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	450 - 630 mm
Tip produs	Scaun rotativ pentru birou

Accesorii

Dispozitiv de alunecare pe podea(1 set = 5 buc.)	963188
--	--------