

**Cheie gheară, Deschiderea cheii: 27mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 612800 27 |
| GTIN | 4024089009941 |
| Clasa articolului | 66A |

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță, coadă și falcă robuste.

Aplicație:

Pentru montajul în locuri greu accesibile.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Notă:

Tije cilindrice compatibile sunt prezentate la Cod 621600 – 621800.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------|--------------------|
| Deschiderea cheii | 27 mm |
| Ø găurii | 14,5 mm |
| Lungime cheie L | 250 mm |
| Grosime cap h | 10 mm |
| Proces producție | Forjate în matriță |
| Material | Oțel crom-vanadiu |
| Suprafață | cromat |
| Tip produs | Cheie reglabilă |

Accesorii

| | |
|---|---------------|
| Tijă cilindrică Ø×lungimea totală 14X320 mm | 621600 14X320 |
| Creion mecanic, dispus în trepte Lungimea totală 245 mm | 621800 245 |