



Cheie fixă dublă, cromat, Deschideri: 24X26mm



Date comandă

Numărul de comandă	610950 24X26
GTIN	4045197281401
Clasa articolului	62A

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

Deschiderea cheii ₁	24 mm
Lățime maximă cioc b ₂	58 mm
Înălțime maximă cioc h	9 mm
Deschiderea cheii ₂	26 mm
Lățime maximă cioc b ₁	54 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Lungime cheie L	265 mm
Standard	ISO 3318
Standard	DIN 3110
Poziție cioc 1	15 grad
Poziție cioc 2	15 grad

Suprafață	cromate
Caracteristici nume produs	cromat
Fără scântei	nu
Deschideri cheie egale pe ambele părți	nu
Tip produs	Cheie reglabilă