

**Cheie fixă dublă, cromat, Deschideri: 19X22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	610950 19X22
GTIN	4045197159335
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

Lățime maximă cioc b1	44 mm
Lățime maximă cioc b2	49 mm
Deschiderea cheii ₁	19 mm
Deschiderea cheii ₂	22 mm
Înălțime maximă cioc h	8 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Lungime cheie L	235 mm
Standard	ISO 3318
Standard	DIN 3110
Poziție cioc 1	15 grad
Poziție cioc 2	15 grad

Suprafață	cromate
Caracteristici nume produs	cromat
Fără scântei	nu
Deschideri cheie egale pe ambele părți	nu
Tip produs	Cheie reglabilă