

**Cheie fixă dublă, cromat, Deschideri: 30X34mm****Date comandă**

Numărul de comandă	610950 30X34
GTIN	4045197281425
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

Înălțime maximă cioc h	10 mm
Lățime maximă cioc b2	75 mm
Deschiderea cheii ₂	34 mm
Deschiderea cheii ₁	30 mm
Lățime maximă cioc b1	66 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Lungime cheie L	302 mm
Standard	ISO 3318
Standard	DIN 3110
Poziție cioc 1	15 grad
Poziție cioc 2	15 grad

Suprafață	cromate
Caracteristici nume produs	cromat
Fără scântei	nu
Deschideri cheie egale pe ambele părți	nu
Tip produs	Cheie reglabilă