

**Cheie fixă dublă mică, Deschiderea cheii: 11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	612200 11
GTIN	4018754018628
Clasa articolului	63A

Descriere**Execuție:**

Cu capete foarte subțiri. Poziție inegală a capului (la 15° și la 75°), deschiderea cheii identică pe ambele părți.

Aplicație:

În special pentru lucrări de montare în locuri înguste.

Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Descriere tehnică

Lățime maximă cioc b1	24,2 mm
Deschiderea cheii γ	11 mm
Înălțime maximă cioc h	3 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Lungime cheie L	116 mm
Poziție cioc 1	15 grad
Poziție cioc 2	75 grad
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromare cu nichel, ceea ce împiedică ciobirea
Tip produs	Cheie reglabilă

