

**Cheie fixă dublă, cromat, Deschideri: 24X27mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 610950 24X27 |
| GTIN | 4045197159373 |
| Clasa articolului | 62A |

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------|----------|
| Lățime maximă cioc b1 | 54 mm |
| Deschiderea cheii ₂ | 27 mm |
| Lățime maximă cioc b2 | 60 mm |
| Deschiderea cheii ₁ | 24 mm |
| Înălțime maximă cioc h | 9 mm |
| Dimensiuni deschidere chei | metric |
| Lungime cheie L | 265 mm |
| Standard | ISO 3318 |
| Standard | DIN 3110 |
| Poziție cioc 1 | 15 grad |
| Poziție cioc 2 | 15 grad |

| | |
|--|-----------------|
| Suprafață | cromate |
| Caracteristici nume produs | cromat |
| Fără scântei | nu |
| Deschideri cheie egale pe ambele părți | nu |
| Tip produs | Cheie reglabilă |