



## Cheie fixă dublă mică, Deschiderea cheii: 14mm



### Date comandă

Numărul de comandă	612200 14
GTIN	4018754018659
Clasa articolului	63A

### Descriere

**Execuție:**

Cu capete foarte subțiri. Poziție inegală a capului (la 15° și la 75°), deschiderea cheii identică pe ambele părți.

**Aplicație:**

În special pentru lucrări de montare în locuri înguste.

**Material:**

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

### Descriere tehnică

Lățime maximă cioc b1	28,3 mm
Deschiderea cheii $\gamma$	14 mm
Înălțime maximă cioc h	3 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Lungime cheie L	131 mm
Poziție cioc 1	15 grad
Poziție cioc 2	75 grad
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromare cu nichel, ceea ce împiedică ciobirea
Tip produs	Cheie reglabilă

