

**Cheie fixă dublă mică, Deschiderea cheii: 5,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	612200 5,5
GTIN	4018754018703
Clasa articolului	63A

**Descriere****Execuție:**

Cu capete foarte subțiri. Poziție inegală a capului (la 15° și la 75°), deschiderea cheii identică pe ambele părți.

**Aplicație:**

În special pentru lucrări de montare în locuri înguste.

**Material:**

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

**Descriere tehnică**

Deschiderea cheii $\text{t}_1$	5,5 mm
Înălțime maximă cioc h	2 mm
Lățime maximă cioc b1	12,6 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Lungime cheie L	78 mm
Poziție cioc 1	15 grad
Poziție cioc 2	75 grad
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromare cu nichel, ceea ce împiedică ciobirea
Tip produs	Cheie reglabilă

