



Mâner articulată, 3/8 inch



Date comandă

Numărul de comandă	636000
GTIN	4018754177752
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Locaș pătrat exterior conform DIN 3120.

Parte articulată rabatabilă la 180°. Cu mâner din două componente.

Standard:**DIN 3122-F 10**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Adaptat pentru :

Chei tubulare acționate manual.

Pătrat de antrenare: 3/8 inch

Lungimea totală: 253,5 mm

Descriere tehnică

Lungimea totală	253,5 mm
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Tip produs	Cheie tubulară