

MIRKA**Disc abraziv cu scai ABRANET®, Ø 77 mm, Granulație: 80****Date comandă**

Numărul de comandă	567801 80
GTIN	6416868670578
Clasa articolului	56M

Descriere**Execuție:**

Discurile de șlefuire cu prindere cu scai constau dintr-o țesătură din poliamidă acoperită cu granule abrazive **cu structură sub formă de plasă** cu perforație înmiită.

Avantaj:

- **Șlefuire fără praf: solicitare minimă a locului de muncă și a mediului înconjurător.**
- **Discul de șlefuire nu se încarcă (sunt evitate erori la suprafață, noduri de praf).**
- **Garantat suprafețe mai bune cu un consum mai mic de material.**
- **Eficacitate înaltă – rata de îndepărtare a materialului crește în funcție de suprafață.**

Aplicație:

Șlefuirea lacurilor, chiturilor, grundurilor, plasticului (întărit cu fibre), aliajelor neferoase și de aluminiu, pieselor de mobilier.

Descriere tehnică

Granulație	80
Ø discurilor	77 mm
Serie	ABRANET®
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 77 mm
Mașină acționată	Șlefuitor excentric

Viteză periferică maximă	40 m/s
Tip produs	Disc abraziv cu scai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Disc abraziv PU cu scai Ø exterior 77 mm	567885 77
--	-----------