



## Bit bi-hexagonal, 3/8 inch, Deschiderea cheii: 21mm



### Date comandă

Numărul de comandă	637000 21
GTIN	4018754002047
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

Granulație optimă prin forjare specială. Deschiderile cheii cu toleranță restrânsă cu profil **AS-drive** care menajează șuruburile și piulițele. Călite în baia de ulei fără tensionare și deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite.

#### Standard:

**DIN 3124**

#### Material:

Oțel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.

#### Notă:

**ATENȚIE!**

Există, de asemenea, o alternativă de la GARANT pentru acest produs!

Număr recomandat de produs: 637029

### Descriere tehnică

Deschiderea cheii	21 mm
Ø pe partea de antrenare	27,7 mm
Lungime	34 mm
Pătrat de antrenare	3/8 inch

Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Tip produs	Bit de cheie tubulară