

Garant**Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive, Deschiderea cheii: 22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	637125 22
GTIN	4045197497482
Clasa articolului	61A

Descriere**Execuție:**

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

Deschiderea cheii Surface Drive permite fixarea mai solidă și o forță mai mare de acțiune. Presiunea acționează direct pe suprafețele piulițelor și șuruburilor, muchiile sensibile sunt protejate. Dimensiunile intermediare de ex. în inch (A/F, BSF, BSW) și șuruburile uzate pot fi strânse sau desfăcute cu Surface Drive.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

Deschiderea cheii	22 mm
Lungime	31 mm
Ø pe partea de antrenare	29,6 mm
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Profil de cheie tubulară hexagonală	Surfacedrive
Standard	DIN 3124

Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Bit de cheie tubulară