



## Bit bi-hexagonal, 3/8 inch, Deschiderea cheii: 3/4inch



### Date comandă

Numărul de comandă	637100 3/4
GTIN	4018754004287
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

Granulație optimă prin forjare specială. Deschiderile cheii cu toleranță restrânsă cu profil **AS-drive** care menajează șuruburile și piulițele. Călite în baia de ulei fără tensionare și deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite.

#### Standard:

DIN 3124

#### Material:

Oțel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.

### Descriere tehnică

Ø pe partea de antrenare	25,2 mm
Lungime	32 mm
Deschiderea cheii	3/4 inch
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Tip produs	Bit de cheie tubulară

