



## Bit bi-hexagonal, 3/8 inch, Deschiderea cheii: 1/4inch



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 637100 1/4    |
| GTIN               | 4018754004195 |
| Clasa articolului  | 63A           |

### Descriere

#### Execuție:

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

Granulație optimă prin forjare specială. Deschiderile cheii cu toleranță restrânsă cu profil **AS-drive** care menajează șuruburile și piulițele. Călite în baia de ulei fără tensionare și deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite.

#### Standard:

DIN 3124

#### Material:

Oțel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.

### Descriere tehnică

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Deschiderea cheii        | 1/4 inch                     |
| Lungime                  | 24 mm                        |
| Ø pe partea de antrenare | 9,7 mm                       |
| Pătrat de antrenare      | 3/8 inch                     |
| Profil de antrenare      | Cheie tubulară bi-hexagonală |
| Tip produs               | Bit de cheie tubulară        |

