

**Disc abraziv diamantat PREMIUM*** pentru piatră, Ø discurilor: 100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	569640 100
GTIN	9003173565698
Clasa articolului	53T

Descriere**Execuție:**

Disc din oțel subțire și robust cu segmente diamantate lipite, care sunt încorporate într-un material special. **Rată de îndepărtare mare, durabilitate extrem de lungă și funcționare cu vibrații minime** (suprafețe curate), pentru șlefuire uscată.

Aplicație:

Pentru șlefuirea, îndreptarea, netezirea pietrelor și a betonului pe polizoare unghiulare. Turație optimă 10000 – 12000 min⁻¹. Turație maximă 15000 min⁻¹.

Material:

Se recomandă pentru beton.

Descriere tehnică

Corp portant	Disc din oțel
Ø găurii	22,23 mm
Descrierea formei	plat
Ø discurilor	100 mm

Material abraziv	Diamant
Prescurtare pentru material abraziv	D
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Piatră
Mașină acționată	Polizoare unghiulare
Turație recomandată	10000 - 12000 min ⁻¹
Turație maximă	15000 min ⁻¹
Tip produs	Disc abraziv