

3M**Minibandă de șlefuit Ø 90×100 mm, SC-BF, Comparație granulație: 280****Date comandă**

Numărul de comandă	568561 280
GTIN	4001895524592
Clasa articolului	53M

Descriere**Execuție:**

Minibenzi de șlefuit Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Minibenzi din material abraziv pentru suprapunere, satinare și finisare.

Cu suport peliculă pentru o fixare ușoară pe toți cilindrii.

Aplicație:

Pe mașini de șlefuire a suprafețelor și de satinat cu cilindri de prindere Cod 568570 – 568577 (Ø gaură 19 mm). Turație maximă 5000 min⁻¹.

Descriere tehnică

Comparație granulație	280
Ø bandă de șlefuit	90 mm
Culoarea	albastru
Lățime bandă de șlefuit	100 mm
Lungimea benzii de șlefuit	289 mm
Execuție	A very fine
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %

Denumirea producătorului	SC-BF
Tip produs	Bandă de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Cilindru de atașare Ø 90×100 mm Tip AIR	568575 AIR
-----------------------------------------	------------