




Biți de cheie tubulară 3/8 inch pentru Torx®, Profil Torx®: E7



Date comandă

Numărul de comandă	637450 E7
GTIN	4018754003679
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjate din oțel de înaltă calitate, teșite în interior pentru cuplare rapidă a capetelor șuruburilor. Locașuri pătrate conform **DIN 3120**.

Granulație optimă prin forjare specială. Deschideri ale cheii tolerate exact. Călite în baia de ulei fără tensionare și deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite.

Material:

Oțel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.

Pătrat de antrenare: 3/8 inch

Dimensiune profil A: 6,2 mm

Ø pe partea de antrenare: 9 mm

Lungime: 28 mm

Descriere tehnică

Ø pe partea de antrenare	9 mm
Profil Torx®	E7
Dimensiune profil A	6,2 mm
Lungime	28 mm
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară pentru șuruburi TORX®

Tip produs

Bit de cheie tubulară