



Cheie inelară, Deschiderea cheii: 27mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 613500 27 |
| GTIN | 4018754018925 |
| Clasa articolului | 63A |

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.
Cu coadă cu aderență, cu profil dublu T. Rezistență optimă la îndoire, transmisie optimă a forței.
Capătul inelar cu profil **AS-drive**. (Ref. 3,2 – 5 cu hexagon).

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oțel aliat cu crom; non exfoliere, cromat cu nichel; margini rotunjite.

Notă:

Avantaj:

- **Șuruburile se prind de flancuri. – Șuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă. – Prindere sigură și transmisie mai mare de forță.**

ATENȚIE!

Există, de asemenea, o alternativă de la GARANT pentru acest produs!

Număr recomandat de produs: 613600

Descriere tehnică

| | |
|---|--------|
| Deschiderea cheii | 27 mm |
| Înălțime maximă cioc h ₁ | 13 mm |
| Lungime cheie L | 300 mm |
| Dimensiuni deschidere chei | metric |
| Înălțime maximă inel h _{2 max} | 18 mm |

| | |
|------------------|--------------------|
| Standard | DIN 3113 A |
| Standard | ISO 3318 |
| Standard | ISO 7738 |
| Poziție inel | 15 grad |
| Proces producție | forjat în matriță |
| Material | Oțel aliat cu crom |
| Suprafață | cromate cu nichel |
| Tip produs | Cheie reglabilă |