



Bit pentru șurubelniță 3/8 inch pentru Torx® scurt, Profil Torx®: TX10



Date comandă

Numărul de comandă	637560 TX10
GTIN	4018754002818
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

Granulație optimă prin forjare specială. Călite în baia de ulei fără tensionare și deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite.

Tijă din oțel special înalt aliat, rectificată.

Standard:

DIN 7422

Material:

Oțel aliat cu crom, cromat cu nichel, non exfoliere.

Descriere tehnică

Profil Torx®	TX10/152
Dimensiune profil A	2,7 mm
Ø parte antrenantă	17,8 mm
Lungime	49 mm
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Tip produs	Bit de cheie tubulară

