



## Biți de cheie tubulară 3/8 inch pentru Torx®, Profil Torx®: E10



### Date comandă

Numărul de comandă	637450 E10
GTIN	4018754003693
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

Forjate din oțel de înaltă calitate, teșite în interior pentru cuplare rapidă a capetelor șuruburilor. Locașuri pătrate conform **DIN 3120**.

Granulație optimă prin forjare specială. Deschideri ale cheii tolerate exact. Călite în baia de ulei fără tensionare și deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite.

#### Material:

Oțel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.

Pătrat de antrenare: 3/8 inch

Dimensiune profil A: 9,4 mm

Ø pe partea de antrenare: 13 mm

Lungime: 28 mm

### Descriere tehnică

Dimensiune profil A	9,4 mm
Ø pe partea de antrenare	13 mm
Profil Torx®	E10
Lungime	28 mm
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară pentru șuruburi TORX®

Tip produs

Bit de cheie tubulară