



Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch, Hexagon: 10mm



Date comandă

Numărul de comandă	637600 10
GTIN	4018754002627
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

Granulație optimă prin forjare specială. Călite în baia de ulei fără tensionare și deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite.

Tijă din oțel special înalt aliat, rectificată.

Standard:

DIN 7422

Material:

Oțel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.

Notă:

ATENȚIE!

Există, de asemenea, o alternativă de la GARANT pentru acest produs!

Număr recomandat de produs: 637629

Descriere tehnică

Ø parte antrenantă	17,8 mm
Hexagon	10 mm
Lungime	52 mm
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Tip produs	Bit de cheie tubulară

