


LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Perie conică cu formă curbată Răsucire alternativă, sârmă INOX 0,50 mm, Ø periei D1×filet M: 115XM14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	571355 115XM14
GTIN	4017359380154
Clasa articolului	57L

Descriere**Execuție:**

Perie conică cu formă curbată, cu sârmă netedă de 0,50 mm, **răsucită** și presată adânc în corpul de oțel. **Efect foarte agresiv de periere cu rezistență ridicată la uzură.**

Aplicație:

Răsucire alternativă (dreapta/ stânga) pentru un efect mai agresiv la lucrările dificile de periere. Recomandată pentru utilizarea pe colțuri și muchii, cu funcționare silențioasă. Ideală pentru prelucrarea locurilor greu accesibile și pentru lucrările de periere dificile, precum decaparea, îndepărtarea ruginii, evacuarea zgurii, înăsprirea, curățarea pieselor de metal, dar și pentru curățarea scândurilor de cofraj.

Cu **filet interior M14**, pentru prinderea directă **pe polizoare unghiulare.**

Descriere tehnică

Număr de cozi răsucite	20
Grosimea perilor	0,5 mm
Ø periei D ₁	115 mm
Turație maximă	12500 min ⁻¹
Lungimea de acoperire realizată de peri H ₁	24 mm

Lățimea garniturii L ₁	12 mm
Filet M	M14
Material garnitură	Sârmă din INOX
Răsucire în cozi	Răsucire alternativă
Tip produs	Perie conică