



Cheie combinată, Deschiderea cheii: 17 mm



Date comandă

Numărul de comandă	613700 17
GTIN	4045197159540
Clasa articolului	61A

Descriere

Execuție:

Forjată în matriță. Cu deschiderea cheii cu toleranță restrânsă.

Cu corp profilat aderent, ușor de mânuit. Durabilitate deosebit de mare și capacitate de încărcare extremă. Capătul inelar cu profil **AS-drive**.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață cu margini rotunjire.

Notă:

AS-drive – profilul special. Un profil care se potrivește perfect – dezvoltat pentru industria aeriană și aerospațială. Toate sculele sunt dotate cu acest profil, care poate fi recunoscut după semnul **AS-drive**. **Avantaje:**

- **Șuruburile se prind pe flancuri. – Șuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai îndelungată a șuruburilor.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă. – Prindere sigură și transmisie mai mare de forță.**

Lungime cheie L: 190 mm

Înălțime maximă cioc h₁: 8 mm

Înălțime maximă inel h_{2 max}: 13 mm

Descriere tehnică

Înălțime maximă cioc h ₁	8 mm
Lungime cheie L	190 mm
Deschiderea cheii	17 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric

Înălțime maximă inel $h_{2\max}$	13 mm
Poziție inel	15 grad