



Cheie combinată, Deschiderea cheii: 7 mm



Date comandă

Numărul de comandă	613700 7
GTIN	4045197159441
Clasa articolului	61A

Descriere

Execuție:

Forjată în matriță. Cu deschiderea cheii cu toleranță restrânsă.

Cu corp profilat aderent, ușor de mănuit. Durabilitate deosebit de mare și capacitate de încărcare extremă. Capătul inelar cu profil **AS-drive**.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață cu margini rotunjire.

Notă:

AS-drive – profilul special. Un profil care se potrivește perfect – dezvoltat pentru industria aeriană și aerospațială. Toate sculele sunt dotate cu acest profil, care poate fi recunoscut după semnul **AS-drive**. **Avantaje:**

- **Șuruburile se prind pe flancuri. – Șuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai îndelungată a șuruburilor.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă. – Prindere sigură și transmisie mai mare de forță.**

Lungime cheie L: 110 mm

Înălțime maximă cioc h₁: 4 mm

Înălțime maximă inel h_{2 max}: 7 mm

Descriere tehnică

Deschiderea cheii	7 mm
Înălțime maximă cioc h ₁	4 mm
Lungime cheie L	110 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric

Înălțime maximă inel $h_{2\max}$

7 mm

Pозиție inel

15 grad