



Cheie combinată, Deschiderea cheii: 12 mm



Date comandă

Numărul de comandă	613700 12
GTIN	4045197159496
Clasa articolului	61A

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.

Cu corp profilat aderent, ușor de utilizat. Durabilitate deosebit de mare și capacitate de încărcare extremă. Capătul inelar cu profil **AS-drive**.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață cu margini rotunjire.

Notă:

AS-drive – profilul special. Un profil care se potrivește perfect – elaborat pentru transport aerian și cosmic. Sculele dotate cu acest profil pot fi recunoscute după simbolul **AS-drive**. **Avantaje:**

- **Șuruburile se prind de flancuri. – Șuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă. – Prindere sigură și transmisie mai mare de forță.**

Lungime cheie L: 140 mm

Înălțime maximă cioc h₁: 5,5 mm

Înălțime maximă inel h_{2 max}: 10 mm

Descriere tehnică

Deschiderea cheii	12 mm
Înălțime maximă cioc h ₁	5,5 mm
Lungime cheie L	140 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric

Înălțime maximă inel $h_{2\max}$	10 mm
Poziție inel	15 grad