

**Cheie inelară, fosfatată, Deschiderea cheii: 21 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	613900 21
GTIN	4045197385208
Clasa articolului	62A

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.  
Cu coadă ovală.

**Standard:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, fosfatat.

**Descriere tehnică**

Deschiderea cheii	21 mm
Lungime cheie L	250 mm
Înălțime maximă cioc h1	10 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Înălțime maximă inel $h_{2\max}$	15 mm
Poziție inel	15 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	fosfatată
Caracteristici nume produs	fosfatată
Tip produs	Cheie reglabilă

