

**Cheie inelară, cromată, Deschiderea cheii: 5mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 613950 5      |
| GTIN               | 4045197441621 |
| Clasa articolului  | 62A           |

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.  
Cu coadă ovală.

**Standard:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Descriere tehnică**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Înălțime maximă cioc h1                | 4 mm              |
| Lungime cheie L                        | 100 mm            |
| Deschiderea cheii                      | 5 mm              |
| Dimensiuni deschidere chei             | metric            |
| Înălțime maximă inel h <sub>2max</sub> | 6 mm              |
| Standard                               | DIN 3113 A        |
| Standard                               | ISO 3318          |
| Standard                               | ISO 7738          |
| Poziție inel                           | 15 grad           |
| Proces producție                       | forjat în matriță |
| Material                               | Oțel crom-vanadiu |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Suprafață                  | cromată         |
| Caracteristici nume produs | cromată         |
| Tip produs                 | Cheie reglabilă |