

**Ceas comparator digital Citire 0,0005 mm, Domeniu de măsurare: 50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434320 50
GTIN	4059192061449
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

Ceas comparator digital cu cifre ale afișajului **foarte mari (11 mm)** și afișare integrată a toleranței. Afișaj barograf analogic suplimentar ce indică limitele de toleranță. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă.

**Funcția Absolut:** Este posibilă aducerea la zero din orice poziție, fără a pierde raportarea la referință.

**Factor reglabil** cu afișare pe ecran.

Diferitele funcții pot fi salvate direct în ceasul comparator. Reglajele și valorile salvate (factor, preset, toleranțe) sunt păstrate în memorie chiar și după schimbarea bateriei.

**Funcții dinamice de măsurare (MAX / MIN):** Pentru verificarea concentricității și a planeității sau căutarea punctului de întoarcere.

**Funcționare:**

IP42: Protecție la stropirea cu apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° față de poziția normală de exploatare și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu  $\varnothing > 1$  mm; a se feri însă de scule și de sârme.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR 2450.

**Accesorii opționale:**

Cablu de date Cod 498940.

**Descriere tehnică**

Ø tijei de fixare h6	8 mm
Citire comutabilă	0,0002 inch
Clasă de protecție IP	IP 42
Grosime carcasă	35 mm
Ø carcasă	58 mm
Forță de măsurare	0,65-1,15 N
Domeniu de măsurare	50 mm
Calibrarea	C1
Citire comutabilă	0,0005 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2450
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,007 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață RS232C
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference-Lock-System
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

**Servicii**

Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 50 mm

023000 50

023010 100

Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital  
0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 100 mm

## Accesorii

Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip D2	498940 D2
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2450	081560 CR2450
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip R2	498940 R2
Emitător Tip S4E	498966 S4E
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip USB2	498940 USB2