

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Aparat digital rapid, de măsurat grosimi, de exterior, Domeniu de măsurare: 0-15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	438990 0-15S
GTIN	2050001918994
Clasa articolului	46Q

**Descriere****Execuție:**

O tijă palpatoare fixă și una mobilă cu palpatoare, cu bilă din carbură, reglabile. **Afișaj digital al valorii absolute.** Prin introducerea valorilor presetate se pot stabili abaterile, pornind de la orice valoare.

**Funcționare:**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Inclusiv pad de încărcare cu accesorii de conectare și instrucțiuni de utilizare.

**Accesorii opționale:**

Adaptor cablu de date Cod 498954 Ref. A3, cablu de date Cod 497440 și adaptor radio Cod 498954 Ref. A4.

**Descriere tehnică**

Acuratețe la repetare	0,005 mm
Domeniu de măsurare	0 - 15 mm
Lungimea max. a tijei palpa. L (adânc. de măsur.)	45 mm
Eroare de toleranță	±0,015 mm
Forță de măsurare	1,3 - 1,5 N

Lungimea contactului de măsurare jos Hf	12 mm
Lungimea contactului de măsurare sus Hb	12 mm
Adâncime minimă a canalului	1,5 mm
Adâncime maximă a canalului	11 mm
Raza tăișului	0,4 mm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumulatoare incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Increment comutabil	0,001 mm
Increment comutabil	0,002 mm
Increment comutabil	0,005 mm
Increment comutabil	0,01 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Bluetooth
Interfață	Interfață Digimatic
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Calibrarea	C7
Tip produs	Buton rapid exterior

## Servicii

CalibrarePalpator rapid exterior / interior Tip S	023450 S
Calibrare DAkkSPalpator rapid exterior / interior Tip S	023460 S

## Accesorii

Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
---	--------

Cablu de conectare Tip D1	497440 D1
Cablu de conectare Tip D2	497440 D2
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Adaptor pentru interfață Tip A4	498954 A4
Adaptor pentru interfață Tip A3	498954 A3
Cablu de conectare Tip USB2	497440 USB2