

HOLEX**Clește cu fălci rotunde plate, drept, șlefuit, cu manșoane de prindere,
Lungimea totală: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	713195 200
GTIN	4045197887399
Clasa articolului	72B

Descriere**Execuție:**

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuțite. Tăișuri călite prin inducție (cca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură și moale. Fălci striate în interior.

Clește șlefuit, mânere cu manșoane din mai multe componente.

Standard:**DIN ISO 5745****Material:**

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Lungimea totală	200 mm
Mâner	Manșon din mai multe componente
Lungimea fălcilor	73 mm
Formă a fălcii	oval-ascuțit, drept
Standard	DIN ISO 5745
Proprietate bacuri	Tăișuri călite inductiv (cca. 60 HRC)
Model de	striat în interior
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cu șlefuire de finisare

Tip produs

Clește multifuncțional