



Burghiu de percuție, din carbură „7X” SDS-plus, Ø×lungimea totală: 8X165mm



Date comandă

Numărul de comandă	789057 8X165
GTIN	3165140844413
Clasa articolului	76K

Descriere

Execuție:

Cap din carbură plină cu 4 tășuri. Tășuri formate pentru capacitate mare de perforare, durabilitate îndelungată și uzură redusă. Nu permite pătrunderea în beton armat.

Aplicație:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale și a zidăriei – cu cel mai înalt confort de găurire. Silențiozitate foarte ridicată, perfect pentru găuriri rotunde. Design cu **2+2 spirale** pentru evacuare rapidă a prafului rezultat la găurire, vibrații reduse și stabilitate mare. Oboseală redusă și solicitare scăzută a mașinii.

Coadă tip: SDS Plus

Lungimea spiralei: 100 mm

Descriere tehnică

Lungimea totală	165 mm
Ø	8 mm
Lungimea spiralei	100 mm
Număr de dinți Z	4
Materialul sculei	Carbura
Utilizare cu percuție / fără percuție	Găurire cu percuție
Coadă tip	SDS Plus
Tip produs	Burghiu pentru piatră

