

**HOLEX****Clește de tăiere laterală șlefuit, cu manșoane de prindere, Lungimea totală: 140mm****Date comandă**

Numărul de comandă	725245 140
GTIN	4045197887450
Clasa articolului	72B

**Descriere****Execuție:**

Formă subțire cu tășuri călite prin inducție (cca. 62 HRC).

Clește șlefuit, mânere cu manșoane din mai multe componente.

**Standard:**

**DIN ISO 5749**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

**Descriere tehnică**

Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	1,8 mm
Lungimea totală	140 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	2,8 mm
Mâner	Manșon din mai multe componente
Proces producție	forjat în matriță, călit în ulei
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cu șlefuire de finisare
Tip produs	Clește de tăiere

