

**Cheie inelară, cromată, Deschiderea cheii: 41mm****Date comandă**

Numărul de comandă	613950 41
GTIN	4045197441676
Clasa articolului	62A

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.  
Cu coadă ovală.

**Standard:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Descriere tehnică**

Deschiderea cheii	41 mm
Lungime cheie L	442 mm
Înălțime maximă cioc h1	17 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Înălțime maximă inel h <sub>2max</sub>	26 mm
Standard	DIN 3113 A
Standard	ISO 3318
Standard	ISO 7738
Poziție inel	15 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață	cromată
Caracteristici nume produs	cromată
Tip produs	Cheie reglabilă