

**Cheie inelară, cromată, Deschiderea cheii: 23mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 613950 23 |
| GTIN | 4045197441645 |
| Clasa articolului | 62A |

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------------|
| Înălțime maximă cioc h1 | 10 mm |
| Deschiderea cheii | 23 mm |
| Lungime cheie L | 270 mm |
| Dimensiuni deschidere chei | metric |
| Înălțime maximă inel h _{2max} | 15 mm |
| Standard | DIN 3113 A |
| Standard | ISO 3318 |
| Standard | ISO 7738 |
| Poziție inel | 15 grad |
| Proces producție | forjat în matriță |
| Material | Oțel crom-vanadiu |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Suprafață | cromată |
| Caracteristici nume produs | cromată |
| Tip produs | Cheie reglabilă |