



Chei combinate, model lung, Deschiderea cheii: 6mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 614200 6 |
| GTIN | 4018754019144 |
| Clasa articolului | 63A |

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.

Cu corp cu profil dublu T, aderent. Rezistență optimă la îndoire, transmisie optimă a forței.

Standard:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, acoperit cu nichel; margini rotunjite.

Notă:

AS-drive – profilul special. Un profil care se potrivește perfect – elaborat pentru transport aerian și cosmic. Sculele dotate cu acest profil pot fi recunoscute după simbolul **AS-drive**. **Avantaje:**

- **Șuruburile se prind de flancuri. – Șuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă. – Prindere sigură și transmisie mai mare de forță.**

ATENȚIE!

Există, de asemenea, o alternativă de la GARANT pentru acest produs!

Număr recomandat de produs: 614600

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------|--------|
| Înălțime maximă cioc h1 | 4,5 mm |
| AS-Drive pe partea inelului | da |
| Lungime cheie L | 125 mm |
| Deschiderea cheii | 6 mm |
| Dimensiuni deschidere chei | metric |

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Înălțime maximă inel $h_{2\max}$ | 6 mm |
| Poziție inel | 15 grad |
| Proces producție | forjat în matriță |
| Material | Oțel aliat cu crom |
| Suprafață | Cromat cu nichel |
| Tip produs | Cheie reglabilă |