

**Chei combinate, inch, cromată, Deschiderea cheii: 5/8inch****Date comandă**

Numărul de comandă	613970 5/8
GTIN	4045197550095
Clasa articolului	62A

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.  
Cu coadă ovală.

**Standard:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Descriere tehnică**

Înălțime maximă cioc h1	8 mm
Deschiderea cheii	5/8 inch
Lungime cheie L	201 mm
Dimensiuni deschidere chei	inch
Înălțime maximă inel h <sub>2max</sub>	13 mm
Poziție inel	15 grad
Suprafață	cromată
Caracteristici nume produs	cromată
Tip produs	Chei reglabilă

